


Manual de utilizare lampa bactericida



Specificatii produs	Tensiune intrare	Putere	Viteza	Rata de purificare a aerului	Dimensiune
SL-XD-08-36W	110V/220V	36W/60W	3000RPM±10	60m ³ /h	64*11*13cm

Asigurati-va ca asamblati si utilizati produsul conform reglementarilor din manualul de instructiuni al produsului.

Va rugam sa cititi cu atentie manualul produsului si sa-l pastrati pentru referinte ulterioare.


Daca aveti intrebari cu privire modul de utilizare, va rugam sa contactati personalul de service.

Introducere produs


Acest produs are un aspect simplu, tehnologie de productie rafinata, sterilizare UV, purificare a aerului, este usor de utilizat, are un mod de functionare simplu, este sigur si fiabil.

Structura produs

•Nume componente





•Lista piese de schimb



(Imaginea este doar de referinta, va rugam sa consultati obiectul real)

Instructiuni



Metoda de utilizare

Dupa pornire, prin comutatorul telecomenzii, selectarea temporizarii in trei trepte este mai convenabila. Prima treapta de viteza ruleaza timp de 20 de minute si face pauza de 40 de minute (prima treapta este implicita la pornirea masinii).

In treapta a doua ruleaza timp de 2 ore si se opreste 4 ore. Treapta a treia ruleaza 24 de ore pe zi.

 Alb@com^{BIZ}

Importator / Distribuitor
SC ALBACOM BIZ SRL

Str. Bucuresti nr. 88, localitate Alba Iulia, judet ALBA

Telefon: 0258 830053

Email: office@albacom.ro

www.glowmania.ro